

PAC-HE34-HE34-HF-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2425950040
Typ	PAC-HE34-HE34-HF-4M
GTIN (EAN)	4099986598447
Ilość	1 szt.

PAC-HE34-HE34-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 596 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max. 3 A

Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. 1 A

Napięcie znamionowe $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$

rezystancja $\leq 150 \text{ m}\Omega/\text{m}$

napięcie robocze $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$

Pojemność żyła / żyły 300 pF/m

Pojemność żyła / ekran 300 pF/m

dane ogólne

Długość kabla 4 m

Dostosowane do Sygnały cyfrowe

Kabel Kabel LiHH

przyłącze interfejs FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P

liczba biegunów, min. 34 biegunów

interfejs SPS FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P

przekrój przewodu 0.14 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237

ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237

ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20