

**SAIL-M8GM8G-K24-1.6U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Kable czujnik-siłownik są szeroko stosowane do podłączania czujników i siłowników, do przesyłania danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposażony w fabrycznie podłączony i sprawdzony wtyk. Kable mogą być poddawane działaniu różnorodnych czynników, takich jak wilgotność, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy oraz wibracje.

Nasi inżynierowie skupili uwagę na tym problemie i zaprojektowali bogatą gamę kabli czujnik-siłownik M8 i M12, z której można wybrać rozwiązania odpowiednie do różnorodnych zastosowań.

Czy jest coś, czego nie udało się Państwu znaleźć, albo wymaga dodatkowych wyjaśnień? Prosimy o kontakt!

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M8 / M8, Liczba biegunów : 3, 1.6 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcz: PUR, Halogenki: Nie |
| Nr zam.    | <a href="#">1952230160</a>                                                                                                                                                                                    |
| Typ        | SAIL-M8GM8G-K24-1.6U                                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099987016988                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                                                        |

## SAIL-M8GM8G-K24-1.6U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|          |        |            |       |
|----------|--------|------------|-------|
| Średnica | 3.6 mm | Masa netto | 100 g |
|----------|--------|------------|-------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne                   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Specyfikacje techniczne kabla

|                                             |                            |                                                  |                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Długość kabla                               | 1.6 m                      | kolor płaszcza                                   | czarny (podobny do RAL 9005)                                                |
| Odporność na olej                           | Yes                        | Przydatność do łańcucha ciągowego                | Tak                                                                         |
| Przekrój żyły                               | 0.25 mm <sup>2</sup>       | Ekranowane                                       | Nie                                                                         |
| Halogenki                                   | Nie                        | izolacja                                         | PP                                                                          |
| kabel materiał                              | PUR                        | Przyspieszenie                                   | 5 m/s <sup>2</sup>                                                          |
| promień zgięcia min., ruchomy               | 10 x średnica kabla        | promień zgięcia, min., ułożony na stałe          | 5 x średnica kabla                                                          |
| Cykle gięcia                                | 5 milionów                 | odporność na rozprzestrzenianie się płomienia    | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 |
| Prędkość                                    | 3.33 m/s                   | Materiał płaszcza                                | PUR                                                                         |
| Konfigurowalna długość kabla                | Nie                        | Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów | Tak                                                                         |
| Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V)      | Rdzeń zgodnie z UL AWM style                     | 10493 (80 °C / 300 V)                                                       |
| Kabel hybrydowy                             | Nie                        | Sieciowane radiacyjnie                           | Nie                                                                         |
| Odporność na iskry spawalnicze              | Nie                        | Zintegrowana żyła ciągliwości                    | Nie                                                                         |
| Kodowanie kolorami                          | brązowy, niebieski, czarny | Wytrzymałość na skręcanie                        | 180 °/m                                                                     |
| Zakres temperatur, stały                    | -50...80 °C                | Odporne na ściegi spawalnicze                    | Nie                                                                         |
| Cykle zginania przy rozciąganiu             | > 5 Mio.                   | Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.         | -25...60 °C                                                                 |
| Długość skręcania                           | 1 m                        | Liczba biegunów                                  | 3                                                                           |
| Średnica zewnętrzna                         | 3.6 mm + 0.15 mm           |                                                  |                                                                             |

## Dane ogólne techniczne

|                                   |                                                |                             |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| kodowanie                         | brak                                           | Ścieżka połączenia          | M8 / M8      |
| Powierzchnia styku                | pozlacany                                      | LED                         | Nie          |
| Wykonanie                         | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste | Podstawowy materiał obudowy | PUR          |
| Opór izolacji                     | 108 Ω                                          | Materiał styków             | CuZn35PB2    |
| Napięcie znamionowe               | 60 V                                           | Znamionowe natężenie prądu  | 4 A          |
| Stopień ochrony                   | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, po wkręceniu     | Cykle wpinania              | ≥ 100        |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                                              | zmostkowany                 | Nie          |
| Materiał pierścienia gwintowanego | mosiądz, niklowany                             | Zakres temperatury obudowy  | -25...+85 °C |
| Moment dokręcający                | M8: 0.5 - 0.6 Nm                               |                             |              |

## Normy

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-104 |
|--------------------------------|-----------------|

**SAIL-M8GM8G-K24-1.6U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Standardy ogólne**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-104 |
|--------------------------------|-----------------|

**Właściwości elektryczne**

|               |       |                     |      |
|---------------|-------|---------------------|------|
| Opór izolacji | 108 Ω | Napięcie znamionowe | 60 V |
|---------------|-------|---------------------|------|

**wtyki lewe**

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wtyk po lewej | złącza, M8, Liczba biegunów: 3, IP69, styk męski, prosty, nieekranowane |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|

**wtyki prawe**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wtyk po prawej | złącza, M8, Liczba biegunów: 4, IP69, styk żeński, prosty, nieekranowane |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |


### Rysunki

#### Rysunek wymiarowy




Male, straight

#### Schemat biegunów




#### Rysunek wymiarowy



Straight socket


#### Schemat biegunów



Socket

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Idealne narzędzie: Screwty® z regulacją momentu obrotowego



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M8GM8G-K24-1.6U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia do cięcia



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Wersja                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9002650000</a> | narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                               |
| Ilość      | 1 ST                       |                                               |

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją PVC

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typ        | AM 12                      | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9030060000</a> | Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszcza |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                                              |
| Ilość      | 1 ST                       |                                              |

## Screwty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

## SAIL-M8GM8G-K24-1.6U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ        | SCREWTY-M12-DM             | Wersja                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1900001000</a> | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |                                        |
| Ilość      | 1 ST                       |                                        |

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| Typ        | SAI-SCREWTY BOX            | Wersja       |
| Nr zam.    | <a href="#">1939180000</a> | Bolting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |              |
| Ilość      | 1 ST                       |              |

## Narzędzia



Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją. Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych. Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym. Długość zdejmowania płaszczka można nastawić za pomocą blokady końca długości. Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji. Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów. Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji. Dwuetażowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania. Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia. Duża trwałość. Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Wersja                     |
| Nr zam.    | <a href="#">9203110000</a> | Stripping and cutting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                            |

## Akcesoria

## neutralna



TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Oferta obejmuje różne długości znaczników, umożliwiającą wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejszy wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejszy wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność. Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                                                          |
| Ilość      | 320 ST                     |                                                          |
| Typ        | TM-I 18 MC NE GE           | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |                                                          |
| Ilość      | 320 ST                     |                                                          |