



Profil RS 100 oferuje elastyczne rozwiązanie spełniające potrzeby montażowe, ponieważ możliwe jest zastosowanie zarówno montażu na szynie DIN i montażu ściennego. Ta wszechstronność ułatwia integrację z różnymi otoczeniami i aplikacjami. Obudowę można wykorzystać w normie Eurocard PCB.

Profil można ciąć do rozmiaru, dzięki czemu można go precyzyjnie dostosować do specyficznych wymagań. W przypadku szczególnie ciężkich komponentów można zastosować dodatkowe nóżki blokujące, aby poprawić stateczność, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.

Kolejną praktyczną funkcją jest opcja użycia profilu osłowego do ochrony dużych komponentów.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Płyta zamykająca, RS 90 pomarańczowy, Płyta zamykająca po obu stronach, Szerokość: 12.3 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1961880000</a>                                                                 |
| Typ        | AP 90 OR                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248642434                                                                              |
| Ilość      | 20 szt.                                                                                    |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 19.8 mm | Głębokość (cale) | 0.7795 inch |
| Wysokość   | 86.4 mm | Wysokość (cale)  | 3.4016 inch |
| Szerokość  | 12.3 mm | Szerokość (cale) | 0.4843 inch |
| Masa netto | 2.45 g  |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane materiałowe

|                               |       |                                       |              |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94       | V-2   | Materiał izolacyjny                   | PA 66        |
| grupa materiałów izolacyjnych | I     | Powierzchnia                          | nieobrobiony |
| Materiał podstawowy           | PA 66 | Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI    |

## Dane ogólne

|                          |              |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| Barwny                   | pomarańczowy | Stopień ochrony     | IP00 |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 2000     | możliwość zalewania | Nie  |

## Ważna informacja

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

