



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Nr zam. | 2426180020 |
| Typ | PAC-D15F-D15F-HF-2M |
| GTIN (EAN) | 4099986599666 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | |
|------------|---------|
| Masa netto | 492.1 g |
|------------|---------|

Temperatury

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane elektryczne

| | | | |
|------------------------|---------------------|---|-----------|
| Prąd całkowity, max. | 3 A | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
| Napięcie znamionowe | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
| napięcie robocze | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
| Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m | | |

dane ogólne

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Długość kabla | 2 m | Dostosowane do | Sygnaly analogowe |
| Kabel | Kabel LiHCH | przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 15P |
| liczba biegunów, min. | 15 biegunów | interfejs SPS | SUB-D FEMALE 15P |
| przekrój przewodu | 0.25 mm ² | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |