



**LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Niskie jednorzędowe i wielorzędowe zaciski do płytek drukowanych ze sprawdzonym złączem pałkowym w rastrze 5,00 mm i 5,08 mm, kierunek odgałęzienia przewodu w wersji 90°. Nadaje się do żył o przekroju poprzecznym 6,0 mm<sup>2</sup>.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Zacisk płytki drukowanej, 5.00 mm, Liczba biegunów: 30, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm <sup>2</sup> , skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">1978910000</a>                                                                                                                                                                                |
| Typ                | LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX                                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)         | 4032248673957                                                                                                                                                                                             |
| Ilość              | 10 szt.                                                                                                                                                                                                   |
| parametry produktu | IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                                                       |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                                                                                  |

## LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E60693

## Wymiary i masa

|                              |             |                  |             |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Głębokość                    | 32 mm       | Głębokość (cale) | 1.2598 inch |
| Wysokość                     | 48.47 mm    | Wysokość (cale)  | 1.9083 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 45.27 mm    | Szerokość        | 53.15 mm    |
| Szerokość (cale)             | 2.0925 inch | Masa netto       | 130.68 g    |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Parametry systemu

|                                                 |                                         |                                                    |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Rodzina produktów                               | OMNIMATE Signal - seria LL              | Metoda wykonywania złącz                           | Przyłącze z jarzmem     |
| Właściwość, punkt zaciskowy                     | WireReady                               | montaż na płytce drukowanej                        | Połączenie lutowane THR |
| Kierunek odejścia przewodu                      | 90°                                     | Raster w mm (P)                                    | 5.00 mm                 |
| Raster w calach (P)                             | 0.197 "                                 | Liczba biegunów                                    | 30                      |
| liczba rzędów z biegunami                       | 3                                       | z możliwością połączenia szeregowego przez klienta | Tak                     |
| Liczba rzędów                                   | 3                                       | maksymalnie urzędowane bieguny w każdym rzędzie    | 24                      |
| Długość kołka lutowniczego (l)                  | 3.2 mm                                  | Wymiary kołka lutowniczego                         | 0,75 x 0,9 mm           |
| Średnica otworu oczka lutowniczego (D)          | 1.3 mm                                  | Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)  | + 0,1 mm                |
| liczba kołków lutowanych na biegun              | 1                                       | końcówka wkrętaka                                  | 0,6 x 3,5               |
| końcówka wkrętaka norma                         | DIN 5264                                | Moment obrotowy dociągający, min.                  | 0.5 Nm                  |
| Moment obrotowy dociągający, maks.              | 0.6 Nm                                  | śruba dociskowa                                    | M 3                     |
| Długość odizolowania                            | 6 mm                                    | L1 in mm                                           | 45.00 mm                |
| L1 w calach                                     | 2.067 "                                 | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470      | IP 20                   |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami | Stopień ochrony                                    | IP20                    |

## Dane materiałowe

|                                       |            |                                          |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|
| Materiał izolacyjny                   | Wemid (PA) | Barwny                                   | pomarańczowy     |
| Tabela kolorów (podobny)              | RAL 2000   | grupa materiałów izolacyjnych            | I                |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600      | Moisture Level (MSL)                     |                  |
| Klasa palności wg UL 94               | V-0        | Materiał styków                          | stop miedzi      |
| Powierzchnia styku                    | cynowana   | powlekanie                               | 4-6 µm SN        |
| Typ cynowania                         | matowe     | Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 4...6 µm Sn matt |
| Temperatura magazynowania, min.       | -40 °C     | Temperatura magazynowania, max.          | 70 °C            |
| Temperatura pracy, min.               | -50 °C     | Temperatura pracy, max.                  | 120 °C           |
| Zakres temperatur montaż, min.        | -25 °C     | Zakres temperatur montaż, max.           | 120 °C           |

## LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Przewody pasujące do złącza

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Zakres zaciskania, min.                     | 0.08 mm <sup>2</sup>    |
| Zakres zaciskania, maks.                    | 6 mm <sup>2</sup>       |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.       | AWG 26                  |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12                  |
| jednodrutowe, min. H05(07) V-U              | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| jednodrutowe, maks. H05(07) V-U             | 6 mm <sup>2</sup>       |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K             | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K            | 4 mm <sup>2</sup>       |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.       | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.      | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
| z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.   | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø    | 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm |

|                   |                                            |                              |                            |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Zaciskany przewód | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|                   |                                            | znamionowy                   | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 8 mm            |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0,5/12 OR</a> |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 6 mm            |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0,5/6</a>     |
|                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|                   |                                            | znamionowy                   | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 8 mm            |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.75/12 W</a> |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 6 mm            |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H0.75/6</a>    |
|                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe              |
|                   |                                            | znamionowy                   | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 8 mm            |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1,0/12 GE</a> |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 6 mm            |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1,0/6</a>     |

Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                  |                            |                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą                    | IEC 60664-1, IEC 60947-7-4 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 32.5 A (Tu=20°C) |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 26 A                       | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 27.5 A (Tu=40°C) |

## LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                                                               |       |                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 22 A  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 500 V           |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 320 V | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 250 V           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 4 kV  | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV            |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV  | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1 s z 120 A |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                              |                                                                         |                                              |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Instytut (CSA)                               | CSA                                                                     | Nr certyfikatu (CSA)                         | 200039-1202191 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V                                                                   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V          |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 20 A                                                                    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)     | 10 A           |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.        | AWG 26                                                                  | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.       | AWG 12         |
| Odniesienie do wartości znamionowych         | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                                              |                |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                  |                                                                         |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Instytut (UR)                                    | UR                                                                      | Nr certyfikatu (UR)                              | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V                                                                   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)     | 20 A                                                                    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)     | 10 A   |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.            | AWG 26                                                                  | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.           | AWG 12 |
| Odniesienie do wartości znamionowych             | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                                                  |        |

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 131.00 mm |
| Szerokość VPE | 108.00 mm | Wysokość VPE | 60.00 mm  |

## Ważna informacja


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |

## Rysunki


### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowany



### Wykres



## LL3R 5.00/30/90 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008390000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008330000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X200            | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9010110000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |