



HDC XX5E01 MFSXXXX-0700**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Data use
Nr zam.	2453550700
Typ	HDC XX5E01 MFSXXXX-0700
GTIN (EAN)	4050118467444
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E01 MFSXXXX-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura graniczna	-30 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
-----------------------------------	-----------------------

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	7 m
---------------	-----

kolor płaszcza	zielony
----------------	---------

Ekranowane	Tak
------------	-----

Halogenki	Nie, bezhalogenowy
-----------	--------------------

izolacja	PE
----------	----

Materiał płaszcza	PUR
-------------------	-----

Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
--------------------	---------------------------------------

Średnica zewnętrzna	Średnica	6.5 mm
---------------------	----------	--------

Znaki	±
-------	---

Tolerancja	0.2
------------	-----

Średnica zewnętrzna	6.5 mm ± 0.2
---------------------	--------------

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	Długość kabla	7 m
-----------------	---	---------------	-----

kodowanie	Kodowanie D	Powierzchnia styku	Au (złoto)
-----------	-------------	--------------------	------------

Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s	Opór izolacji	≥ 108 Ω
-----------------------------	------------	---------------	---------

Kategoria	Cat. 5e	Napięcie znamionowe	250 V
-----------	---------	---------------------	-------

Znamionowe natężenie prądu	4 A	Cykle wpinania	≥ 100
----------------------------	-----	----------------	-------

Typ	złącze męskie	Stopień zanieczyszczenia	2
-----	---------------	--------------------------	---

Wersja przeciwna	Żeńskie, prosty	Wersja strony modułu	Męskie
------------------	-----------------	----------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-06-03-07		
-------------	-------------	--	--

HDC XX5E01 MFSXXXX-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

