

LUF 10.00/03/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Zacisk do płytki drukowanej High Performance z systemem połączeniowym PUSH IN do przewodów o przekroju maks. 16 mm².

Szybkie podłączanie bez użycia narzędzi dzięki popychaczom do otwierania punktu połączeniowego, lub podłączanie bezpośrednio. Bezpiecznie zamknięty punkt połączeniowy; dzięki koncepcji CSC (Connection Safety Concept) przewód jest zawsze bezpiecznie zaciśnięty. Wbudowany odczep probierczy do wtyku testowego PS 2.0. Centralna końcówka odczepu pomiarowego do sond pomiarowych w górnej części zacisku. Większy zapas na redukcję wartości znamionowych dzięki użyciu izolacji z tworzywa WEMID. Kierunek odejścia przewodu 180°

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|--------------------|---|
| Wersja | Zacisk płytki drukowanej, 10.00 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 5 mm, cynowana, czarny, PUSH IN z dźwignią, Zakres zaciskania, maks. : 25 mm ² , skrzynia |
| Nr zam. | 2453700000 |
| Typ | LUF 10.00/03/90V 5.0SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4050118493610 |
| Ilość | 40 szt. |
| parametry produktu | IEC: 1000 V / 92 A / 0.5 - 25 mm ² UL: 600 V / 58 A / AWG 18 - AWG 6 |
| opakowanie | skrzynia |

LUF 10.00/03/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny
UL File Number Search [Witryna UL](#)
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Głębokość | 26.45 mm | Głębokość (cale) | 1.0413 inch |
| Wysokość | 47.03 mm | Wysokość (cale) | 1.8516 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 42.03 mm | Szerokość | 31.58 mm |
| Szerokość (cale) | 1.2433 inch | Masa netto | 31.6 g |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Parametry systemu

| | | | |
|--|---|---|---|
| Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria LU | Metoda wykonywania złącz | PUSH IN z dźwignią |
| montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THR | Kierunek odejścia przewodu | 90° |
| Raster w mm (P) | 10.00 mm | Raster w calach (P) | 0.394 " |
| Liczba biegunów | 3 | liczba rzędów z biegunami | 1 |
| z możliwością połączenia szeregowego przez klienta | Nie | Liczba rzędów | 1 |
| Długość kołka lutowniczego (l) | 5 mm | Wymiary kołka lutowniczego | d = 1,2 mm, ośmiokątny |
| Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1.6 mm | Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
| liczba kołków lutowanych na biegun | 2 | końcówka wkrętaka | 0,8 x 4,0 |
| Długość odizolowania | 18 mm | L1 in mm | 20.00 mm |
| L1 w calach | 0.787 " | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczone przed dotknięciem palcami przy podłączonych złączach od 6 mm ² | Stopień ochrony | IP20 |

Dane materiałowe

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| Materiał izolacyjny | Wemid (PA) | Barwny | czarny |
| kolor elementów uruchamiających | pomarańczowy | Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
| grupa materiałów izolacyjnych | I | Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |
| Moisture Level (MSL) | | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| podstawowy materiał styku | E-Cu | Materiał styków | Stop Cu |
| Powierzchnia styku | cynowana | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C | Temperatura pracy, min. | -40 °C |
| Temperatura pracy, max. | 120 °C | | |

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 25 mm²

LUF 10.00/03/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 4
maks.

jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0.5 mm²

jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 16 mm²

Wielodrutowe, min. H07V-R 6 mm²

wielodrutowe, maks. H07V-R 25 mm²

cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0.5 mm²

cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 25 mm²

z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0.5 mm²

z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, 16 mm²

maks.

z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm²
min.

z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, 16 mm²

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x 5.3mm (B6)

b; ø

Zaciskany przewód

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ | cienkodrutowe |
| | znamionowy | 2.5 mm ² |
| przewód i końcówka tulejkowa | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ²⁰ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H2,5/25D BL |
| | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ¹⁸ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H2,5/18 |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ | cienkodrutowe |
| | znamionowy | 4 mm ² |
| przewód i końcówka tulejkowa | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ²⁰ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H4,0/26D GR |
| | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ¹⁸ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H4,0/18 |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ | cienkodrutowe |
| | znamionowy | 6 mm ² |
| przewód i końcówka tulejkowa | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ²⁰ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H6,0/26 SW |
| | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ¹⁸ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H6,0/18 |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ | cienkodrutowe |
| | znamionowy | 10 mm ² |
| przewód i końcówka tulejkowa | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ²¹ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H10,0/28 EB |
| | Długość zdejmowania izolacji | znamionow ¹⁸ mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H10,0/18 |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ | cienkodrutowe |
| | znamionowy | 16 mm ² |

Dane techniczne

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| przewód i końcówka tulejkowa | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 1 mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H16,0/28 GN |
| | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 8 mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H16,0/18 |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ | cienkodrutowe |
| | znamionowy | 1.5 mm ² |
| przewód i końcówka tulejkowa | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 0 mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H1.5/24 R |
| | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy 8 mm |
| | Zalecana tulejka kablowa | H1.5/18 |

Tekst referencyjny

Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

| | | |
|--|---------------|--|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60947-7-4 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 92 A (Tu=20°C) |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 80 A | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 82 A (Tu=40°C) |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 76 A | napięcie znamionowe przy kat. 1000 V |
| napięcie znamionowe przy kat. 690 V | | przebieg/stopniu zanieczyszczenia II/2 |
| przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2 | | napięcie znamionowe przy kat. 1000 V |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV | | przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/3 |
| przebieg/stopniu zanieczyszczenia II/2 | | znamionowe napięcie udarowe przy kat. 6 kV |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. 8 kV | | przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2 |
| przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/3 | | |

Dane znamionowe wg CSA

| | | | |
|--|--------|--|-------|
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 600 V | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 600 V |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 58 A |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 58 A | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 5 A |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 18 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 6 |

Dane znamionowe wg UL 1059

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Instytut (cURus) | CURUS | Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 600 V | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 600 V |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 58 A |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 58 A | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 5 A |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 18 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 6 |

Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane techniczne

Opakowanie

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie | skrzynia | Długość VPE | 278.00 mm |
| Szerokość VPE | 169.00 mm | Wysokość VPE | 49.00 mm |

Testy typu

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| Test: wytrzymałość znaczników | Standard | IEC 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 06.07, IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| | Test | znacznik początku, identyfikacja typu, raster, wytrzymałość, Długość zdejmowania izolacji | |
| | Ocena | dostępny | |
| Test: przekrój zaciskowy | Standard | IEC 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 03.11 | |
| | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | pełny 0,5 mm ² |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | bez izolacji 0,5 mm ² |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | pełny 16 mm ² |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | bez izolacji 16 mm ² |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-U16 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-U6 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-K16 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 4 |
| | Ocena | sprawdzony | |
| Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników | Standard | IEC 60999-1 rozdział 9.4 / 11.99 | |
| | Wymaganie | 0,3 kg | |
| | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 20/1 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 20/19 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H05V-U0.5 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H05V-K0.5 |
| | Ocena | sprawdzony | |
| | Wymaganie | 2,9 kg | |
| | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-U16 |
| | | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-K16 |
| | Ocena | sprawdzony | |
| | Wymaganie | 4,5 kg | |
| Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 4/7 | |
| | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 4/19 | |
| Ocena | sprawdzony | | |
| Test wyciągania | Standard | IEC 60999-1 rozdział 9.5 / 11.99 | |
| | Wymaganie | ≥20 N | |
| | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 20/1 |
| Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | | AWG 20/19 | |

Dane techniczne

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H05V-U0.5 |
| | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H05V-K0.5 |
| Ocena | sprawdzony | |
| Wymaganie | ≥ 100 N | |
| Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-U16 |
| | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | H07V-K16 |
| Ocena | sprawdzony | |
| Wymaganie | ≥ 135 N | |
| Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 4/7 |
| | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika | AWG 4/19 |
| Ocena | sprawdzony | |

Ważna informacja

| | |
|--------------|---|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • The test point can only be used as potential-pickup point. • The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |


LUF 10.00/03/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowany



Krzywa obciążalności prądowej



Krzywa obciążalności prądowej



Zalety produktu



High stability through pin design

Zalety produktu



PUSH IN connection up to 16 mm²

LUF 10.00/03/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SDIS 0.8X4.0X100 | Wersja |
| Nr zam. | 9008400000 | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | |
| Ilość | 1 ST | |
| Typ | SDS 0.8X4.0X100 | Wersja |
| Nr zam. | 9008340000 | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056293 | |
| Ilość | 1 ST | |

pozostałe akcesoria



Żadne zadanie nie jest zbyt małe dla idealnego rozwiązania.
Przyłącza stanowią tylko jedną część całego procesu. Drobne detale są często kluczem do idealnego rozwiązania w aplikacjach, w których potencjały są testowane, grupowane, a nawet izolowane. System nie będzie systemem bez małych, ale istotnych szczegółów:
Wtyki testowe zapewniają niezawodny odbiór z gniazd diagnostycznych
W parze z procesem produkcji i aplikacją.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | PS 2.0 MC | Wersja |
| Nr zam. | 0310000000 | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Wtyk kontrolny, czerwony, |
| GTIN (EAN) | 4008190000059 | Liczba biegunów: 1 |
| Ilość | 20 ST | |