

HDC CM BUS SV GCA F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Moduł ConCept – CSB jest zaprojektowany jako moduł podwójny i zajmuje dwa miejsca w ramie modułowej ConCept. Moduł ConCept – CSB składa się z uchwytu modułowego, w którym można umieścić dwa uchwyty styków. Uchwyt styku jest wykonany z odlewniczego stopu cynku i gwarantuje znakomite ekranowanie. Styki zaciskane są montowane we wkładzie z tworzywa sztucznego, co zapewnia izolację względem uchwytu styku. Różne liczby biegunów, 1-, 4- 8 biegunów gwarantuje najrozszybsze możliwości zastosowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1983820000
Typ	HDC CM BUS SV GCA F
GTIN (EAN)	403224868895 1
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Głębokość	33.5 mm	Głębokość (cale)	1.3189 inch
Wysokość	3.9 mm	Wysokość (cale)	0.1535 inch
Szerokość	21.5 mm	Szerokość (cale)	0.8465 inch
Długość	33.5 mm	Długość (cale)	1.3189 inch
Masa netto	8.8 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Moduły pneumatyczne ConCept

Klasa palności wg UL 94 V-0 Barwny srebrno-szary

Dane ogólne

Liczba biegunów	0	Rodzaj przyłącza	bez
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	srebrno-szary
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	Jarzmo przewodu do masy
Materiał podstawowy	Poliwęglan	Typoszereg	moduł ConCept
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	0 A	bez halogenu	false
Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak		

wymiary

Szerokość	21.5 mm	długość cokołu	33.5 mm
wysokość gniazda	3.9 mm		

wersja

Rodzaj przyłącza	bez	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0 mm ²	Materiał podstawowy	Poliwęglan

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18

Dane techniczne

ECLASS 15.0

27-44-02-18