

FAD S5135 HE20 16IO R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptery przednie FAD S5-135 ze wstępnie zmontowanymi kablami umożliwiają bezpieczną migrację między starym systemem Siemens S5-135 a innymi systemami PLC lub systemem u-remote firmy Weidmüller. Karta S5-135 jest zasilana z pojedynczego źródła zasilania

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1986040000
Typ	FAD S5135 HE20 16IO R
GTIN (EAN)	4050118371130
Ilość	1 szt.

FAD S5135 HE20 16IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	283 mm	Wysokość (cale)	11.1417 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0.7874 inch
Masa netto	110.88 g		

Temperature

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu) Złącza wtykowe zgodne
z IEC 60603-13 / DIN
41651 20p

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu) Złącza wtykowe zgodne
z IEC 60603-13 / DIN
41651 20p

dane znamionowe

napięcie robocze	30 V AC / 60 V DC	prąd maksymalny na kanał	1 A
prąd maksymalny na każdy bajt	2 A	całkowity prąd znamionowy	3 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	0.35 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Drawings

