


**HDC XX5E02 FOXXXXX-1500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
|                |                                         |
| Nr zam.        | 2003931500                              |
| Typ            | <a href="#">HDC XX5E02 FOXXXXX-1500</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118523041                           |
| Ilość          | 1 szt.                                  |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji          |
| Dostępne do    | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX5E02 FOXXXXX-1500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 0 g

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 90 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 15 m

kolor płaszcza niebieski

Ekranowane Tak

Halogenki Tak, Nie

Materiał płaszcza Radox EM 104

Kodowanie kolorami biały, żółty, niebieski, pomarańczowy

Średnica zewnętrzna Średnica 7.25 mm

Znaki ±

Tolerancja 0.3

Średnica zewnętrzna 7.25 mm ± 0.3

## Dane ogólne

Liczba biegunów 4

kodowanie Kodowanie D

Szybkość przesyłania danych 100 MBit/s

Kategoria Cat. 5e

Znamionowe natężenie prądu 4 A

Typ złącze żeńskie

Wersja przeciwna otwarte

Długość kabla 15 m

Powierzchnia styku Au (złoto)

Opór izolacji  $\geq 108 \Omega$ 

Napięcie znamionowe 250 V

Cykle wpinania \u2265 100

Stopień zanieczyszczenia 2

Wersja strony modułu Żeńskie

## Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599

ECLASS 15.0 27-06-03-07

ETIM 9.0 EC002599

ECLASS 14.0 27-06-03-07