# Karta katalogowa

## PAC-S300-SL24-AY2-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Wraz z rosnącą złożonością obiektów niektóre sterowniki programowalne stają się przestarzałe, a ponadto nieustannie zwiększa się zapotrzebowanie na sygnały wejścia/wyjścia. Dlatego w wielu instalacjach lub obiektach występuje konieczność zastąpienia dotychczasowych sterowników nowymi bez modyfikacji zainstalowanego już okablowania. Dzięki adapterom, wstępnie zmontowanym kablom oraz interfejsom od firmy Weidmüller można łatwo i bezpiecznie zastąpić jeden system PLC innym: użytkownicy mogą zachować dotychczasowe okablowanie obiektowe, przeprowadzić test nowego systemu oraz ograniczyć do minimum czasy przestoju instalacji.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Nr zam. | 2004640025 |
| Typ | PAC-S300-SL24-AY2-2M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986593824 |
| Ilość | 1 szt. |

# Karta katalogowa

## PAC-S300-SL24-AY2-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 593 g |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura eksploatacyjna | |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |

### dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość kabla | 2.5 m | Materiał podstawowy | PVC |
| Kabel | Nieekranowany, jednordzeniowy | przyłącze interfejs | 2 x BLC 5.08/12/180R |
| liczba biegunów, min. | 20 biegunów | interfejs SPS | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
| przekrój przewodu | 0.50 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |