

**WM 1/12 2.0-3.5 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bez możliwości odłączenia: WM

Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odłączenia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup>. Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów

Szybkie zadrukowywanie oraz montaż Niezawodne identyfikowanie złączy Doskonałe właściwości materiałowe

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wersja     | WM, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3.5 mm, 23 x 4.8 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">2006270000</a>                                      |
| Typ        | WM 1/12 2.0-3.5 MM GE                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118390704                                                   |
| Ilość      | 2000 szt.                                                       |

## WM 1/12 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 0.5 mm | Głębokość (cale) | 0.0197 inch |
| Wysokość   | 23 mm  | Wysokość (cale)  | 0.9055 inch |
| Szerokość  | 4.8 mm | Szerokość (cale) | 0.189 inch  |
| Masa netto | 0.09 g |                  |             |

## Temperatury

|                                         |              |                                               |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Zakres temperatury stosowania           | -40...150 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 150 °C       |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                    |              |                                   |                                                                    |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj nadruku                     | neutralna    | Wykonanie                         | bezhalogenowy                                                      |
| Szerokość                          | 4.8 mm       | Klasa palności wg UL 94           | HB                                                                 |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                                                             |
| Barwny                             | żółty        | Halogenki                         | Nie                                                                |
| Materiał podstawowy                | poliester    | Nadrukowane znaki                 | bez                                                                |
| Wielkość pola opisowego            | 13 x 4.8 mm  | Kompatybilna drukarka             | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C |                                   |                                                                    |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                            |                                     |                     |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                          | Nie                        | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 0.75 mm <sup>2</sup>       | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3.5 mm              |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2 mm                       | Szerokość pola tekstowego           | 13 mm               |
| Wysokość pola tekstowego           | 4.8 mm                     | Zewnętrzna średnica przewodu        | 2 - 3.5 mm          |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |                                     |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Rysunki**



## WM 1/12 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Wersja     |
| Nr zam.    | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Ilość      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER 115       | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">1357420000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">2672590000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |