

FAD S5115 SL46 A M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptery przednie FAD S5-115 ze wstępnie zmontowanymi kablami umożliwiają bezpieczną migrację między starym systemem Siemens S5-115 a innymi systemami PLC lub systemem u-remote firmy Weidmüller.

Stopka zatrzaskowa do szyny TS35 Karta S5-115 jest zasilana z pojedynczego źródła zasilania

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2045120000
Typ	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0.9842 inch
Wysokość	280 mm	Wysokość (cale)	11.0236 inch
Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1.811 inch
Masa netto	181.28 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

dane znamionowe

napięcie robocze	250 V AC	prąd maksymalny na kanał	6 A
całkowity prąd znamionowy	32 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 250 V AC
kategoria przepięcia	II	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	1.2 kV		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		