

**WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Nasze bloki rozdzielcze WPD 1XX są stosowane we wszystkich sytuacjach, w których zasilanie jest dostarczane i rozprowadzane. Ich przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewnia doskonały przegląd i umożliwia szybkie i sprawne wdrożenie rozdzielania zasilania przy oszczędności miejsca.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm <sup>2</sup> , 214 A, 1000 V, liczba przyłączy: 18, liczba poziomów: 1 |
| Nr zam.    | <a href="#">2521770000</a>                                                                                                           |
| Typ        | WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118534115                                                                                                                        |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                               |



## WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                            |                        |                                     |       |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|
| Znamionowe natężenie prądu | 214 A                  | Prąd przy maksymalnym przewodowaniu | 214 A |
| Normy                      | IEC 60947-7-1, UL 1059 |                                     |       |

## parametry systemu

|                                 |                |                              |                        |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe | niezbędna płyta zamykająca   | Nie                    |
| Liczba potencjałów              | 3              | liczba poziomów              | 1                      |
| liczba zacisków na poziom       | 2              | Liczba potencjałów w rzędzie | 3                      |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Tak            | Szyna montażowa              | Płyta montażowa, TS 35 |
| Funkcja PE                      | Nie            | Funkcja PEN                  | Nie                    |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                     |                                                                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 2 maks.                                                |                     | kierunek podłączenia                                                                              | z boku             |
| Rodzaj przyłącza 2                                                                               | złącze śrubowe      | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze śrubowe     |
| liczba przyłączy                                                                                 | 18                  | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 35 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 1.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 16             |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 0 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                           |                    |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 35 mm <sup>2</sup> |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 1.5 mm <sup>2</sup> |                                                                                                   |                    |

## Ważna informacja

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Złącze żeńskie spełnia klasę palności V-2 zgodnie z UL94. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |



## WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Zestawy kluczy trzpieniowych



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ        | SKS 2,0-8,0 MR             | Wersja          |
| Nr zam.    | <a href="#">9008870000</a> | socket wrenches |
| GTIN (EAN) | 4032248266623              |                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                 |

## Wkręta z końcówką krzyżową, typu Pozidriv



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO 8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDK PZ2                    | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9008540000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056538              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |

## WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## druk specjalny



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:


Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 9/17 K MC SDR          | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1674770000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: według życzenia |
| GTIN (EAN) | 4008190447656              | klienta, samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 40 ST                      |                                                                  |

## Uchwyt znaczników



Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805490000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805520000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |