

SAKQS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrny, 41 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Nie
Nr zam.	2111240000
Typ	SAKQS 6/2
GTIN (EAN)	4050118440621
Ilość	10 szt.
Produkt lokalny	Dostępne tylko w niektórych krajach

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Ogólne dane zamówieniowe

Produkt lokalny	Dostępne tylko w niektórych krajach
-----------------	-------------------------------------

Wymiary i masa

Masa netto	4.75 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów	2
-----------------	---

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
rodzaj montażu	Śruba		

dane tworzywa

Materiał podstawowy	miedź	Barwny	srebrny
Klasa palności wg UL 94	None		

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	400 V	Znamionowe natężenie prądu	41 A
---------------------	-------	----------------------------	------

wymiary

Raster w mm (P)	8.00 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		