

Zdjęcie produktu



Panele dotykowe u-view Advanced firmy Weidmüller zapewniają znakomitą jakość obrazu oraz mogą być bez ograniczeń stosowane w większości środowisk przemysłowych. Oferta obejmuje różne rozmiary ekranów od 7" do 21,5" i zawiera pojemnościowe ekrany dotykowe o wysokiej rozdzielczości z obsługą gestów i obsługą rękawic. Wszystkie panele są wyposażone w system operacyjny Linux i przeglądarkę zgodną ze standardem HTML5. Są także poddane optymalizacji pod kątem aplikacji internetowych dzięki zastosowaniu trybu kioskowego oraz łatwej konfiguracji. Dzięki temu, urządzenia te idealnie sprawdzą się w przypadku wizualizacji sieciowych i umożliwiają uzyskanie dostępu do różnych serwerów sieciowych, takich jak u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web oraz wiele innych. Panele mają bardzo płaską konstrukcję i obudowę klasy przemysłowej o stopniu ochrony IP66.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	web-compatible touch panel, Display size 7", Multi-Touch, Capacitive, Front protection IP66
Nr zam.	2555830000
Typ	UV66-ADV-7-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566192
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2023-03-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	UV66-ADV-7-CAP-W-V2

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1.5748 inch
Wysokość	147.6 mm	Wysokość (cale)	5.811 inch
Szerokość	204 mm	Szerokość (cale)	8.0315 inch
Grubość ścianki, min.	2 mm	Grubość ścianki, maks.	6 mm
Masa netto	1400 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C ... +60 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C ... +50 °C
Wilgotność	80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-db6f-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP66		
system operacyjny	Linux + Browser (HTML5)		
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia		DC
	Napięcie, min.		18 V
	Napięcie, maks.		36 V
zasilanie	24 V DC		

Dane systemowe

Memory (RAM)	1 GB	Interfejs	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (host), 1 x interfejs szeregowy RS-232/RS-485/RS-422
system operacyjny	Linux + Browser (HTML5)	Interfejsy z tyłu	2 x USB 2.0 (host), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x interfejs szeregowy RS-232/RS-485/RS-422
Procesor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Pamięć (flash)	8 GB

UV66-ADV-7-CAP-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Sprzęt**


rozmiar	7"	rozdzielczość	800 x 480
Liczba wyświetlanych kolorów	16 M	Luminancja	500 cd/m ²
Ekran dotykowy	MultiTouch, pojemnościowe	Ekspozycja materiału	Szkło
Kątowy (poziomy)	Lewy: 70° / Prawy: 70°	Kątowy (pionowy)	Góra: 70° / dół: 60°
Materiał ramy	metal		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


Rysunki

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

