

**HDC 40D SBU 1PG29G N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**IP65**

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21 |
| Nr zam.    | <a href="#">2560770000</a>                                                                                                                                           |
| Typ        | HDC 40D SBU 1PG29G N                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118893595                                                                                                                                                        |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                               |

## HDC 40D SBU 1PG29G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

## Wymiary i masa

|                           |        |                            |             |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| Głębokość                 | 117 mm | Głębokość (cale)           | 4.6063 inch |
| Wysokość                  | 84 mm  | Wysokość (cale)            | 3.3071 inch |
| Szerokość                 | 57 mm  | Szerokość (cale)           | 2.2441 inch |
| Wymiar mocowania wysokość | 45 mm  | Wymiar mocowania szerokość | 105 mm      |
| Masa netto                | 449 g  |                            |             |

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Odporność chemiczna

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Substancja          | Aceton                   |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Olej wiertniczy          |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej napędowy            |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Alkohol etylowy          |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej przekładniowy       |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej hydrauliczny        |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Płyn chłodzący           |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Pocenie                  |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Woda                     |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | UV                       |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |
| Substancja          | Ozon                     |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |

## HDC 40D SBU 1PG29G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane ogólne

|                             |                              |              |                  |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy | Powierzchnia | lakier proszkowy |
| Stopień ochrony             | IP65, po podłączeniu         | Obudowy EMC  | Nie              |
| tworzywo element ryglujący  | Poliamid, stal nierdzewna    |              |                  |

## wersja

|                                 |                                |                                 |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Wymiary wlotów kablowych        | PG 21                          | część górna/część dolna/wieko   | część dolna            |
| Ostona                          | bez pokryw                     | liczba wpustów kablowych u góry | 0                      |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1                              | wersja obudowy                  | Obudowa podstawy       |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący boczny u dołu | Forma konstrukcyjna             | wysoki                 |
| Rozmiar instalacji              | 6                              | wpust kablowy                   | z gwintem              |
| Typ                             | Obudowa podstawy               | wersja pałaka                   | Zacisk mocujący boczny |
| uszczelka                       | NBR                            | gwint (wewnętrzny)              | PG 21                  |
| kolor (RAL)                     | RAL 7035                       | BG                              | 6                      |
| Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                            |                                 |                        |

## wymiary

|                           |         |                     |           |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|
| odstęp otworów długość A2 | 105 mm  | wpust kablowy       | z gwintem |
| szerokość obudowy C       | 43 mm   | szerokość cokołu C1 | 56.5 mm   |
| długość obudowy           | 93.3 mm | wysokość obudowy B  | 84 mm     |
| wysokość cokołu B1        | 5 mm    |                     |           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 40D SBU 1PG29G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## obudowa wtyku, wpust kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 16B TSB 1PG21G         | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656480000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4008190409494              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21 |
| Typ        | HDC 40D TSB 1PG21G         | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656520000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4008190409531              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21   |
| Typ        | HDC 40D TSB 1PG29G         | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656540000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4008190409555              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29   |
| Typ        | HDC 40D TSB 1M32G          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1787000000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248204243              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32    |
| Typ        | HDC 40D TSB 1M25G          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1787010000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248204250              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25    |
| Typ        | HDC 16B TSB 1M25G          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1788180000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248205714              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25  |
| Typ        | HDC 16B TSB 1M40G          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1809620000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248284979              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40  |
| Typ        | HDC 40D TSB 1M40G          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1904800000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248521852              | podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask        |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40    |

## HDC 40D SBU 1PG29G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 40D TOBU 2M25          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1208380000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248100248              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25    |
| Typ        | HDC 16B TOBU 1PG21G        | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656590000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4008190409609              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21 |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1PG21G        | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656630000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4008190409647              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21   |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1PG29G        | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1656650000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4008190409661              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29   |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1M32G         | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1787060000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248204304              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32    |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1M25G         | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1787070000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248204410              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25    |
| Typ        | HDC 16B TOBU 1M25G         | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1788210000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po     |
| GTIN (EAN) | 4032248205745              | podłączeniu, Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask       |
| Ilość      | 1 ST                       | mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25  |

## HDC 40D SBU 1PG29G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## wieko



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 16B DODQ 4B0           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1665260000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4008190421960              | podłączeniu, Pokrywa dolnej części obudowy, Zatrask mocujący  |
| Ilość      | 1 ST                       | boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: none       |