

**HDC 06B SDLU 2M25G N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Obudowa podstawy, Zatrask mocujący końcowy, na dole, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">2560830000</a>                                                                                                                                                |
| Typ        | HDC 06B SDLU 2M25G N                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118673319                                                                                                                                                             |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                    |

## HDC 06B SDLU 2M25G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

## Wymiary i masa

|                           |         |                            |             |
|---------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Głębokość                 | 82 mm   | Głębokość (cale)           | 3.2283 inch |
| Wysokość                  | 73 mm   | Wysokość (cale)            | 2.874 inch  |
| Szerokość                 | 75.3 mm | Szerokość (cale)           | 2.9646 inch |
| Wymiar mocowania wysokość | 40 mm   | Wymiar mocowania szerokość | 70 mm       |
| Masa netto                | 280 g   |                            |             |

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Odporność chemiczna

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Substancja          | Aceton                   |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Olej wiertniczy          |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej napędowy            |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Alkohol etylowy          |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej przekładniowy       |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Olej hydrauliczny        |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Płyn chłodzący           |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Pocenie                  |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
| Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Woda                     |
| Odporność chemiczna | Odporny                  |
| Substancja          | UV                       |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |
| Substancja          | Ozon                     |
| Odporność chemiczna | Niestabilny              |

## Dane ogólne

Powierzchnia lakier proszkowy Stopień ochrony IP65, po podłączeniu

**HDC 06B SDLU 2M25G N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****wersja**

|                                 |                          |                               |                                   |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Wymiary wlotów kablowych        | M 25                     | część górna/część dolna/wieko | część dolna                       |
| Ostona                          | z pokrywą                | moment dokręcający            | 1.2 Nm                            |
| liczba wpustów kablowych z boku | 2                        | wersja wieka                  | z pokrywą                         |
| wersja obudowy                  | Obudowa podstawy         | wersja systemu zamykania      | Zatrask mocujący końcowy, na dole |
| Rozmiar instalacji              | 3                        | wpust kablowy                 | z gwintem                         |
| wersja pałąka                   | Zatrask mocujący końcowy | gwint (wewnętrzny)            | M 25                              |
| kolor (RAL)                     | RAL 7035                 | BG                            | 3                                 |
| Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                      |                               |                                   |

**wymiary**

|                           |       |               |           |
|---------------------------|-------|---------------|-----------|
| odstęp otworów długość A2 | 70 mm | wpust kablowy | z gwintem |
| wysokość obudowy B        | 54 mm |               |           |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 06B SDLU 2M25G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wersja IP68



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | VG M25 - MS 68             | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1772230000</a> | VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica      |
| GTIN (EAN) | 4032248129881              | kablowa, proste, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, |
| Ilość      | 25 ST                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany  |
| Typ        | VG M25 - K 68              | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1772310000</a> | VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego),     |
| GTIN (EAN) | 4032248129973              | Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 |
| Ilość      | 25 ST                      | mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6       |