


CABTITE FRL 24/10 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Ramka zamykająca, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 68.8 mm, Szerokość: 152 mm, Głębokość: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	2584210000
Typ	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
Ilość	10 szt.

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

Głębokość	11.3 mm	Głębokość (cale)	0.4449 inch
Wysokość	68.8 mm	Wysokość (cale)	2.7087 inch
Najmniejsza wysokość montażu	11.3 mm	Szerokość	152 mm
Szerokość (cale)	5.9842 inch	Średnica	5.5 mm
Wymiar mocowania wysokość	130 mm	Wymiar mocowania szerokość	32 mm
Masa netto	32.65 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C... 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Silikon	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Długość otworu	107.5 mm	Szerokość otworu	40 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowy

