


CH20M45 S 3SC/2PSC LGY 2018**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Boczny element obudowy CH20M zapewnia opcję indywidualnej konstrukcji, którą można elastycznie dostosować do swoich potrzeb. Szczególnie praktyczną zaletą jest to, że otwory podłużne, które nie są wymagane, można po prostu zamknąć osłonami. Zapewnia to nie tylko czysty i schludny wygląd, ale także chroni przed kurzem i innymi wpływami środowiska. Skorzystaj z wszechstronności obudowy CH20M, aby skutecznie tworzyć projekty zgodnie z własnymi pomysłami!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Element boczny, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M Jasnoszary, element boczny, Szerokość: 45 mm
Nr zam.	2585490000
Typ	CH20M45 S 3SC/2PSC LGY 2018
GTIN (EAN)	4050118594454
Ilość	6 szt.

CH20M45 S 3SC/2PSC LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	105.3 mm	Głębokość (cale)	4.1457 inch
Wysokość	22.8 mm	Wysokość (cale)	0.8976 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1.7716 inch
Masa netto	14.7 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C	Zakres temperatury stosowania	-40...120 °C
Wilgotność	5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PA 66 GF 30
grupa materiałów izolacyjnych	I	Powierzchnia	nieobrobiony
Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	600 ≤ CTI

Dane ogólne

Barwny	Jasnoszary	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7035	Informacje dotyczące całego zespołu zamieszczono na stronach wskazanych artykułów	CH20M45 B BK/OR 2010
możliwość zalewania	Nie		

Właściwości komponentu

Wycięcie w celu przygotowania dla zintegrowanego gniazda funkcyjnego	Nie	Liczba biegunów, maks.	8
Liczba otworów wentylacyjnych	4	Liczba gniazd dla wtyków żeńskich	2
Ilość poziomów przyłączeniowych	2		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

CH20M45 S 3SC/2PSC LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Zdjęcie produktu



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy



CH20M45 S 3SC/2PSC LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

CH20M AD SHL 5.00/04 - pokrywa elementu bocznego do CH20M22, CH20M45, CH20M67



Przyszłościowe rozwiązania elektroniki przemysłowej do montażu w szafach sterujących

Obudowy elektroniki mają kluczowe znaczenie dla integracji zespołów elektronicznych w szafach sterujących. Chronią wrażliwe komponenty i zapewniają niezawodne przyłącza. Dzięki materiałom wysokiej jakości oferują długofalowe rozwiązania dla zastosowań przemysłowych.

Twoje korzyści:

Elastyczność: skalowalne rozwiązania dla różnych wymagań

Bezpieczeństwo: solidna konstrukcja chroniąca elektronikę

Wydajność: prosta instalacja i zoptymalizowana technologia łączeniowa

Obudowy dla każdej aplikacji:

Nasze portfolio obejmuje obudowy modułowe (np. CH20M), małe obudowy i obudowy profilowe przeznaczone do sterowania, konwersji sygnałów i zapewniania bezpieczeństwa aplikacji. Obudowy te oferują możliwość dostosowania designu, łatwy montaż i dużą pojemność przyłączeniową.

Personalizacja:

oprócz rozwiązań standardowych oferujemy personalizację w zakresie designu, kolorystyki i druku.

Weidmüller Configurator umożliwia stworzenie indywidualnego designu.

Nasz serwis:

oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie techniczne dla Państwa projektów. W obszarze plików do pobrania można znaleźć dane CAD, karty charakterystyki i instrukcje instalacji zapewniające efektywną integrację.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 AG...	Wersja
Nr zam.	1472830000	Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat, Osłona
GTIN (EAN)	4050118279429	elementu bocznego, Szerokość: 22.5 mm
Ilość	50 ST	
Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 BK...	Wersja
Nr zam.	1221310000	Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Osłona
GTIN (EAN)	4050118004830	elementu bocznego, Szerokość: 22.5 mm
Ilość	50 ST	
Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 GG...	Wersja
Nr zam.	1413740000	Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M grafitowy szary,
GTIN (EAN)	4050118241648	Osłona elementu bocznego, Szerokość: 22.5 mm
Ilość	50 ST	
Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 LG...	Wersja
Nr zam.	1432890000	Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M Jasnoszary, Osłona
GTIN (EAN)	4050118237641	elementu bocznego, Szerokość: 22.5 mm
Ilość	50 ST	