


UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielnik czujnik / element wykonawczy, PRO-FINET V2.3
Nr zam.	2599700000
Typ	UR67-PN-V14-POF-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118626384
Ilość	1 szt.

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Wysokość	51 mm	Wysokość (cale)	2.0079 inch
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2.3622 inch
Długość	255 mm	Długość (cale)	10.0394 inch
Masa netto	700 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	16 wejść cyfrowych

napięcie zasilające

Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak	napięcie robocze	24 V
maks. prąd całkowity modułu	150 mA	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

zasilanie czujnika	500 mA	filtr wejściowy	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
Typ wejścia	Komutacja P, Typ 2 zgodnie z IEC 61131-2	układ ochronny	Prąd stały z bezpiecznikiem termicznym automatycznie i automatycznym ponownym uruchomieniem
napięcie wejściowe High	> 11 V	napięcie wejściowe Low	< 5 V
Energia wyłączenia (indukcyjne)	<150 mJ / kanał	Przyłącze czujnika	2-przewodowe, 3 przewody + FE, M12, 5-biegunowe, Kodowanie A
Liczba	16		

złącza

napięcie zasilające (AUX-IN)	PushPull-Power	napięcie zasilające (AUX-OUT)	PushPull-Power
magistrala obiektowa (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF	magistrala obiektowa (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF

UR67-PN-V14-POF-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne**

złącza I/O

8x M12 styk żeński 5-
biegunowy, kod A**Klasyfikacje**


ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-POF-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****SC-RJ**

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Wersja
Nr zam.	1191550000	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Ilość	10 ST	

Sets

PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wersja
Nr zam.	2465440000	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 ST	

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-OT	Wersja
Nr zam.	2912590000	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Ilość	1 ST	