

SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Y connector
Nr zam.	2616350000
Typ	SAI-H4-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621365
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E310075

Wymiary i masa

Masa netto 50 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	S-coded
Powierzchnia styku	połączany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Opór izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Znamionowe natężenie prądu	12 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Dławnica kablowa	M 12	Przyłącze ekranu	Nie
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C		

Dane przyłącza

Wyjście pojedyncze 3 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek M12
Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-111

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	kodowanie	S-coded
Powierzchnia styku	połączany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Opór izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Znamionowe natężenie prądu	12 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Dławnica kablowa	M 12	Napięcie znamionowe	630 V AC
złącze 1	M12/M12	Przyłącze 2	Śruba
Przyłącze ekranu	Nie	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06


Dane techniczne

ECLASS 15.0


27-44-01-06

Rysunki


Rysunek



Schemat połączeń elektrycznych



Schemat biegunów



Schemat biegunów

