

## SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



## Ogólne dane zamówieniowe

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                          |                                                    |
| Wersja                   | Złącze wtykowe Y                                   |
| Nr zam.                  | <a href="#">2616350000</a>                         |
| Typ                      | SAI-H4-M12-S                                       |
| GTIN (EAN)               | 4050118621365                                      |
| Ilość                    | 1 szt.                                             |
| Status dostawy           | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
| Ostatnia data zamówienia | 2026-10-30T00:00:00+01:00                          |
| Produkt alternatywny     | <a href="#">SAI-H4-M12-S-SI</a>                    |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ROHS                   | Zgodny                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (cULus) | E310075                    |

## Wymiary i masa

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 50 g |
|------------|------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                            |                            |                             |         |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| Liczba biegunów            | 4                          | kodowanie                   | S-coded |
| Powierzchnia styku         | połączany                  | Podstawowy materiał obudowy | TPU     |
| Opór izolacji              | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ | Znamionowe natężenie prądu  | 12 A    |
| Stopień ochrony            | IP67                       | Stopień zanieczyszczenia    | 3       |
| Dławnica kablowa           | M 12                       | Przyłącze ekranu            | Nie     |
| Zakres temperatury obudowy | -30...+90 °C               |                             |         |

## Dane przyłącza

|                                        |                    |                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Wyjście pojedyncze 3 - łącznik wtykowy | Złącze żeńskie M12 | Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy  | Kołek M12          |
| Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy | Złącze żeńskie M12 | Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy | Złącze żeńskie M12 |
| Moment dokręcający                     | M12: 0,8 - 1,2 Nm  |                                        |                    |

## Normy

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-111 |
|--------------------------------|-----------------|

## Dane ogólne

|                              |                            |                             |              |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Liczba biegunów              | 4                          | kodowanie                   | S-coded      |
| Powierzchnia styku           | połączany                  | Podstawowy materiał obudowy | TPU          |
| Opór izolacji                | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ | Znamionowe natężenie prądu  | 12 A         |
| Stopień ochrony              | IP67                       | Stopień zanieczyszczenia    | 3            |
| Dławnica kablowa             | M 12                       | Napięcie znamionowe         | 630 V AC     |
| złącze 1                     | M12/M12                    | Przyłącze 2                 | Śruba        |
| Przyłącze ekranu             | Nie                        | Zakres temperatury obudowy  | -30...+90 °C |
| Zewnętrzna średnica przewodu | -                          |                             |              |

## Klasyfikacje

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002925 | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |


## Dane techniczne

ECLASS 15.0


27-44-01-06

### Rysunki


#### Rysunek



#### Schemat połączeń elektrycznych



#### Schemat biegunów



#### Schemat biegunów

