

SAI-H3-M12-L

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Y connector
Nr zam.	2616470000
Typ	SAI-H3-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621532
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E310075

Wymiary i masa

Masa netto 107.36 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	L-coded
Powierzchnia styku	połączany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Znamionowe natężenie prądu	16 A	Stopień ochrony	IP67, IP65, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	M 12
Przyłącze ekranu	Nie	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C

Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kolek M12	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-111

Dane ogólne


Liczba biegunów	5	kodowanie	L-coded
Powierzchnia styku	połączany	Podstawowy materiał obudowy	TPU
Znamionowe natężenie prądu	16 A	Stopień ochrony	IP67, IP65, IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Dławnica kablowa	M 12
Napięcie znamionowe	63 V DC	Przyłącze ekranu	Nie
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń



Schemat biegunów



Schemat biegunów

