


**WS 12/5 MM BP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatrzaskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznika ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Wersja     | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Weidmüller, biały |
| Nr zam.    | <a href="#">2619850000</a>                            |
| Typ        | WS 12/5 MM BP WS                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118626230                                         |
| Ilość      | 5500 szt.                                             |

## WS 12/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Wysokość   | 12 mm  | Wysokość (cale)  | 0.4724 inch |
| Szerokość  | 5 mm   | Szerokość (cale) | 0.1968 inch |
| Masa netto | 0.12 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...90 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                   |                                                                    |                                    |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Wykonanie                         | bezhalogenowy                                                      | Szerokość                          | 5 mm          |
| Klasa palności wg UL 94           | V-2                                                                | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C         |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C                                                             | Barwny                             | biały         |
| Halogenki                         | Nie                                                                | Materiał podstawowy                | PC-ABS, TPU   |
| Nadrukowane znaki                 | neutralna                                                          | Wielkość pola opisowego            | 10.5 x 4.7 mm |
| Kompatybilna drukarka             | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> | Zakres temperatury stosowania      | -50...90 °C   |
| Aplikacja / producent             | Weidmueller                                                        |                                    |               |

## Ważna informacja

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## WS 12/5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Wersja     |
| Nr zam.    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Ilość      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">1302920000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |
| Typ        | MULTIMARK ROLLER TB        | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">2438500000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118498721              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**WS 12/5 MM BP WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER TB   | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">2661600000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118681246              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |