

## VG M20 EMV-4 MS 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



## Produktabbildung

Coraz większa czułość elementów elektronicznych oraz coraz większa ilość zakłóceń elektromagnetycznych o różnej częstotliwości wymaga stosowania dławnic kablowych zapewniających odpowiedni poziom izolacji i ekranowania systemu. Ten typ dławnic kablowych EMC chroni złącza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie kabla i jego odprężanie, a cała dławnica kablowa spełnia wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444. Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo łatwy i szybki montaż.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">2435 150000</a>
Typ	VG M20 EMV-4 MS 6-12
GTIN (EAN)	4050118446906
Ilość	50 szt.

## VG M20 EMV-4 MS 6-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Długość	38 mm	Długość (cale)	1.4961 inch
Masa netto	29.85 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrzna, maks.	12 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	6 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
moment dokręcający	5.5 Nm	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	Tak	średnica ekranu, maks.	10.00 mm
średnica ekranu, min.	4.50 mm	rozmiar klucza 1	22 mm
rozmiar klucza 2	22 mm	rozmiar klucza	22 mm
Stopień ochrony	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Dławnica kablowa	metryczna, M 20
Materiał podstawowy uszczelka	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	CR
długość gwintu	6 mm	gwint (zewnętrzny)	M 20
Stopień ochrony (UL)	Type 4X	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6.50 Nm
moment obrotowy króćca, min.	5.50 Nm	moment obrotowy króćca, maks.	6.50 Nm
wkładka zaciskowa	Poliamid	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	5.50 Nm

## Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (GERMLLOYD)	E-14047	DEF   Warunki zatwierdzenia	DNV, UL, cULus
--	---------	-----------------------------	----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**VG M20 EMV-4 MS 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****nakrętki mosiężne do EMC**

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SKMU EMV M20	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1777630000</a>	SKMU MS EMV (nakrętka kontruująca z mosiądzu - EMC), Nakrętka	
GTIN (EAN)	4032248 157907	kontruująca, M 20, 3,6 mm, mosiądz, niklowany	
Ilość	100 ST		