

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Z??cze, wersja FreeCon do z??czy wtykowych LWL Push-Pull Var.14 wed?ug IEC 61076-3-117 z metalu

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, Sprzęgło, SCRJ, moc, IP65
Nr zam.	2448840000
Typ	IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
GTIN (EAN)	4050118462685
Ilość	1 szt.

IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	130.4 mm	Głębokość (cale)	5.1338 inch
Wysokość	53 mm	Wysokość (cale)	2.0866 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3.937 inch
Masa netto	804.65 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...55 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	srebrny
Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Pokrywa: cynk odlewany w matrycy, malowany	rodzaj montażu	Mocowanie śrubami
Stopień ochrony	IP65	Cykle wpinania	≥ 100
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
--------------------------------	--

Właściwości optyczne złącza LWL

Tęmnienie wejściowa (złącza LWL)	≤ 3,5 dB
----------------------------------	----------

Dane techniczne złącza mocy

Maks. przekrój złącza przewodu, z cienkiego drutu (złącze mocy)	2.5 mm ²	Min. przekrój złącza AWG (złącze mocy)	18.00
Materiał styków złącza mocy	stop miedzi	Min. przekrój złącza przewodu, z cienkiego drutu (złącze mocy)	0.75 mm ²
Stopień zanieczyszczenia złącza mocy	2	Rodzaj blokady złącza mocy	Push Pull
Maks. przekrój złącza AWG (złącze mocy)	13.00	Materiał podstawowy obudowy złącza mocy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Przyłącze 2, złącze mocy	sprężyna	Cykle wpinania złącza mocy	≤ 100
Materiał uszczelnienia złącza mocy	NBR	Materiał nośnika stykowego złącza mocy	PA
Napięcie znamionowe złącza mocy	24 V		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18


Dane techniczne

ECLASS 15.0


27-44-03-18

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy




IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****SC-RJ**

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Wersja
Nr zam.	1191550000	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Ilość	10 ST	

Sets

PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wersja
Nr zam.	2465440000	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 ST	