


**S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Similar to illustration

4-biegunowe szyny rozdziалу fazy w wersji męskiej są wykorzystywane do rozdzielania potencjału do innych komponentów w szafie sterowniczej, takich jak wyłączniki, wyłączniki prądu resztkowego i inne urządzenia instalacyjne.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Szyna zbiorcza fazy (złączki), 80, Liczba biegunów: 42, Izolowany: Tak, 16 |
| Nr zam.        | <a href="#">2658960000</a>                                                 |
| Typ            | S-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16                                             |
| GTIN (EAN)     | 4050118671568                                                              |
| Ilość          | 15 szt.                                                                    |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                         |
| Dostępne do    | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                  |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |          |                  |              |
|------------|----------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 20.2 mm  | Głębokość (cale) | 0.7953 inch  |
| Wysokość   | 27.5 mm  | Wysokość (cale)  | 1.0827 inch  |
| Szerokość  | 1016 mm  | Szerokość (cale) | 39.9999 inch |
| Masa netto | 257.33 g |                  |              |

## Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

Liczba biegunów 42

## dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

## dane tworzywa

Barwny szary

## dane znamionowe

|                            |                    |                     |       |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Przekrój pomiarowy         | 16 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe | 400 V |
| Znamionowe natężenie prądu | 80 A               |                     |       |

## wymiary



Raster w mm (P) 17.80 mm

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

### Rysunki

### Rysunek



## Akcesoria

## Zaciski wejściowe



Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | FIT 25 GN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659050000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                                    |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                    |
| Typ        | FIT 25 SN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659060000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                                    |
| Ilość      | 30 ST                      |                                                    |
| Typ        | FIT 50 GN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659070000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |
| Typ        | FIT 50 GN/F                | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659090000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |
| Typ        | FIT 50 SN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659080000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |
| Typ        | FIT 50 SN/F                | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659100000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |

## Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

**Akcesoria****Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | PROTECTION COVER G+S /5    | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2659040000</a> | Pokrywa złącza, żółty, Wysokość: 18.3 mm, Szerokość: 8.1 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              | Głębokość: 18 mm                                             |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                              |
| Typ        | END CAP G+S 4L/16          | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2659030000</a> | Pokrywa złącza, szary, Wysokość: 21.2 mm, Szerokość: 8.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118671506              | Głębokość: 16.8 mm                                           |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                              |