

MCB 1077 3P B 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Miniaturowy wyłącznik nadprądowy, Krzywa charakterystyki: B, Liczba biegunów: 3, 10 A, biały
Nr zam.	2479870000
Typ	MCB 1077 3P B 10A ACDC
GTIN (EAN)	4050118490121
Ilość	4 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 1077 3P B 10A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	60.2 mm	Głębokość (cale)	2.3701 inch
Wysokość	82 mm	Wysokość (cale)	3.2283 inch
Szerokość	52.9 mm	Szerokość (cale)	2.0827 inch
Masa netto	249.75 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura otoczenia	-35 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna	Wilgotność	40 °C / 95 % wilgotność względna, bez kondensacji

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia	AC/DC	Znamionowe napięcie przemienne	480277 V
Znamionowe natężenie prądu	10 A	moc wyłączeniowa	10000.00 A

Dane ogólne

Krzywa charakterystyki	B	Liczba biegunów	3
Wersja wyłącznika nadprądowego	Termomagnetyczne	Typowy okres eksploatacji w cyklach mechanicznych	20000
Typowy okres eksploatacji w cyklach elektrycznych	6000	rodzaj montażu	Szyna DIN
Rodzaj zamocowania	Montaż na szynie nośnej	Wibracje	wg IEC 60068-2-6
Wstrząs	wg IEC 60068-2-27	Barwny	biały

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		

Rysunki

