



Szeroka gama napięcia wyjściowego wynoszącego 5, 12, 24 i 48 V oraz liczne atesty międzynarodowe umożliwiają bardzo szerokie zastosowanie. Zakres mocy sięga od 35 W do 350 W. Indywidualne możliwości adaptacji czynią moduł PRO-PM właściwym wyborem dla wielu standardowych maszyn.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Power supply, switch-mode power supply unit
Nr zam.	<a href="#">2660200281</a>
Typ	PRO PM 75W 5V 14A
GTIN (EAN)	4050118782028
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	99 mm	Głębokość (cale)	3.8976 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	97 mm	Szerokość (cale)	3.8189 inch
Masa netto	240 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...70 °C
Wilgotność	5...95 % RH		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a

## Wejście

Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe		
Zakres napięć zasilania AC	90...264 V AC		
Zalecane zabezpieczenie wstępne	4 A przy 230 V AC, charakterystyka C		
Zakres częstotliwości AC	47...63 Hz		
Znamionowe napięcie wejściowe	100...240 V AC		
Pobór prądu AC	1 A @ 230 V AC / 2 A @ 115 V AC		
Początkowy prąd rozruchowy	max. 45 A		
Pobór mocy w zależności od napięcia wejściowego	Rodzaj napięcia	AC	
	Napięcie wejściowe	230 V	
	Pobór prądu	1 A	
	Rodzaj napięcia	AC	
	Napięcie wejściowe	115 V	
	Pobór prądu	2 A	
Znamionowy pobór mocy	91.5 VA		

## Wyjście

Moc wyjściowa	75 W	Czas mostkowania przy awarii sieci	20 ms
Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe	Znamionowe napięcie wyjściowe	5 V DC
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia	<100 mVPP	Możliwość łączenia równoległego	tak, z modułem diodowym
Ochrona przeciwprzebieżeniowa	120%...180% Inominalny, tryb hiccup z automatycznym resetem	Ochrona przeciwprzebieżeniowa wyjście	5,6...6,8 V przy 5 V DC
Napięcie wyjściowe, uwaga	± 10% tolerancja znamionowego napięcia	Prąd znamionowy	14 A

## PRO PM 75W 5V 14A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

wyjściowego, ustawiana  
potencjometrem

## Informacje ogólne

Sprawność	82 %		
Wilgotność	5...95 % RH		
Stopień ochrony	IP20		
Wskaźnik pracy	LED zielona: Ready		
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	Montaż w panelu, mocowanie śrubowe		
Derating	> 50°C (2% / 1°C)		
MTBF	Zgodnie ze standardem	SN 29500	
	Czas pracy (godziny), min.	150000 h	
	Temperatura otoczenia	40 °C	
Ochrona przed zwarciem	Tak		

## PA52\_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27	30 g we wszystkich kierunkach	Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami Klasa B EN 55032	
Badanie odporności na zakłócenia według	Burst: EN 61000-4-4 / ESD EN 61000-4-2, EN61000-4-3 (HF field), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (conducted), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (Dips)	Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	10...500 Hz, stałe przyspieszenie 5 g, 10 minut/cykl, 60 minut/oś

## Koordynacja izolacji

Napięcie izolacji wejście / wyjście	3 kV	Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie	2 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie	0.5 kV		

## Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)

Napięcie bezpieczne	SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
---------------------	--

## Dane podłączeniowe (wejście)

Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, max.	12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, min.	21 AWG	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0.34 mm <sup>2</sup>		

## Dane podłączeniowe (wyjście)

Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, max.	12 AWG
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, min.	21 AWG	Przekrój przyłącza przewodu, stywny, max.	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0.34 mm <sup>2</sup>		

## Dane techniczne

### Sygnałowy

Wskaźnik pracy	LED zielona: Ready
----------------	--------------------

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		