

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych na miejscu: od dedykowanych narzędzi po złącza z kodowaniem Cat.#5 D i Cat.#6 X, a także solidne tuleje do ekranowania. Komponenty te umożliwiają niezawodne, konfekcjonowane w terenie przyłącza danych – co sprawdza się idealnie w zastosowaniach przemysłowych, wymagających szybkiej instalacji i maksymalnej elastyczności.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2665150000
Typ	HDC MBUS4 D5E MC MCLIP
GTIN (EAN)	4050118677737
Ilość	1 szt.

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczania

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

8.17 g

Temperatury

Temperatura graniczna

-40 °C ... 90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

Dane ogólne

Liczba biegunów

4

Powierzchnia styku

połączany

Opór izolacji

≥ 100 MΩ

Napięcie znamionowe

250 V

Cykle wpinania

100

Stopień zanieczyszczenia

2

kodowanie

Kodowanie D

Szybkość przesyłania danych

100 MBit/s

Kategoria

Cat. 5e

Znamionowe natężenie prądu

4 A

Typ

złącze męskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 15.0

27-44-02-92

ETIM 9.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Styki zaprasowywane



Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych na miejscu: od dedykowanych narzędzi po złącza z kodowaniem Cat.#5 D i Cat.#6 X, a także solidne tuleje do ekranowania. Komponenty te umożliwiają niezawodne, konfekcjonowane w terenie przyłącza danych – co sprawdza się idealnie w zastosowaniach przemysłowych, wymagających szybkiej instalacji i maksymalnej elastyczności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS4 M AWG18	Wersja
Nr zam.	2565920000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575477	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 M AWG22-20	Wersja
Nr zam.	2565900000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575453	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 M AWG26-24	Wersja
Nr zam.	2565880000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575705	
Ilość	100 ST	

Tuleje ekranujące



Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych na miejscu: od dedykowanych narzędzi po złącza z kodowaniem Cat.#5 D i Cat.#6 X, a także solidne tuleje do ekranowania. Komponenty te umożliwiają niezawodne, konfekcjonowane w terenie przyłącza danych – co sprawdza się idealnie w zastosowaniach przemysłowych, wymagających szybkiej instalacji i maksymalnej elastyczności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Wersja
Nr zam.	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Wersja
Nr zam.	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Wersja
Nr zam.	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Ilość	10 ST	

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Wersja
Nr zam.	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Wersja
Nr zam.	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Wersja
Nr zam.	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Wersja
Nr zam.	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Wersja
Nr zam.	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Wersja
Nr zam.	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Ilość	10 ST	