

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Łącznik mocy, Kotnierz, PROFINET, zestaw kotnierzy
Nr zam.	2493480000
Typ	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
Ilość	1 szt.

IE-BSS-VAPM-24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E92202

Wymiary i masa

Szerokość	46 mm	Szerokość (cale)	1.811 inch
Długość	66 mm	Długość (cale)	2.5984 inch
Masa netto	54 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Ekranowanie	nieekranowane	Klasa palności wg UL 94	V-2
Barwny	srebrno-szary	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Materiał styków	stop miedzi	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.75 mm ²	rodzaj montażu	4 wkręty
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	≥ 100
Stopień zanieczyszczenia	2	złącze 1	PushPull Power
Przyłącze 2	sprężyna	materiał uszczelki	NBR
Rodzaj blokady	Push Pull		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------------------------------	--

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	Nr certyfikatu (UR)	E92202
--------------------------------	--	---------------------	--------

Właściwości elektryczne

napięcie robocze	24 V	Obciążalność przy temp. 50°C	16 A
------------------	------	------------------------------	------

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Klasifikacje**


ETIM 8.0		EC001121	ETIM 9.0		EC001121
ETIM 10.0		EC001121	ECLASS 14.0		27-44-03-90
ECLASS 15.0		27-44-03-90			

Drawings

Rysunek wymiarowy



Rysunek



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

IE-BSS-VAPM-24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Zaślepki przeciwkurzowe**

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-VAPP	Wersja	
Nr zam.	1068930000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej	
GTIN (EAN)	4032248823093		
Ilość	10 ST		