

## RCL425024T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                |
| Wersja     | , Przekazniki, Liczba styków: 2, zestaw przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC $\pm 10\%$ , prąd trwały: 8 A, złącze wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">2494270000</a>                                                                                                                     |
| Typ        | RCL425024T                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118517507                                                                                                                                  |
| Ilość      | 20 szt.                                                                                                                                        |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 29 mm   | Głębokość (cale) | 1.1417 inch |
| Wysokość   | 15.7 mm | Wysokość (cale)  | 0.6181 inch |
| Szerokość  | 12.7 mm | Szerokość (cale) | 0.5 inch    |
| Masa netto | 13.3 g  |                  |             |

## Temperatury

|                            |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania  | Temperatura otoczenia | -20 °C...70 °C |
| Temperatura eksploatacyjna |                       |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Strona sterownicza

|                                |                    |                   |     |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Znamionowe napięcie sterowania | 24 V DC $\pm 10\%$ | Wskazanie statusu | Nie |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----|

## Strona obciążenia

|                     |      |                              |                     |
|---------------------|------|------------------------------|---------------------|
| Ciągły prąd         | 8 A  | Napięcie łączeniowe AC, max. | 250 V               |
| min. prąd włączalny | 5 mA | Typ zestyku                  | 2 CO contact (AgNi) |

## Koordynacja izolacji

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP40 |
|-----------------|------|

## Dane przyłączeniowe

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
|--------------------------|----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |