

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Coraz większa czułość elementów elektronicznych oraz coraz większa ilość zakłóceń elektromagnetycznych o różnej częstotliwości wymaga stosowania dławnic kablowych zapewniających odpowiedni poziom izolacji i ekranowania systemu. Ten typ dławnic kablowych EMC chroni złącza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie kabla i jego odprężanie, a cała dławnica kablowa spełnia wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444. Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo łatwy i szybki montaż.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz
Nr zam.	2498330000
Typ	VGM40L-MS68 EMC 20-32BG
GTIN (EAN)	4050118511505
Ilość	10 szt.

VGM40L-MS68 EMC 20-32BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	107 mm	Wysokość (cale)	4.2126 inch
Masa netto	188 g		

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrzna, maks.	32 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	20 mm
rodzaj ochrony z GWDR	IP68	Klasa palności wg UL 94	None
zakres temperatur roboczych, maks.	130 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Halogenki	bezhalogenowy	Normy	EN 45545-2:2013
rozmiar klucza 1	45 mm	rozmiar klucza	45 mm
Stopień ochrony	IP68 - 15 bar	Dławnica kablowa	M 40
Materiał podstawowy	mosiądz	gwint (zewnętrzny)	M 40
długość gwintu	8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		