

HDC XX5E02 FMSM12D-0300


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2503760300
Typ	HDC XX5E02 FMSM12D-0300
GTIN (EAN)	4050118523522
Ilość	1 szt.

HDC XX5E02 FMSM12D-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	3 m		
kolor płaszczka	niebieski		
Ekranowane	Tak		
Halogenki	Tak, Nie		
Materiał płaszczka	Radox EM 104		
Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy		
Średnica zewnętrzna	Średnica	7.25 mm	
	Znaki	±	
	Tolerancja	0.3 mm	
Średnica zewnętrzna	7.25 mm ± 0.3 mm		

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	Długość kabla	3 m
kodowanie	Kodowanie D	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s	Opór izolacji	≥ 108 Ω
Kategoria	Cat. 5e	Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Cykle wpinania	\u2265 100
Typ	złącze żeńskie	Stopień zanieczyszczenia	2
Wersja przeciwna	Męskie, prosty, M12D	Wersja strony modułu	Żeńskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Rysunki

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
