

IE-C6FS8LG0200A44A40-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technologia połączeń Industrial Ethernet firmy Weidmüller jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie połączeń są dostępne z jednego źródła.

Korzyści dla Państwa:

Standaryzowane złącza IEC, w wariantach 1, 4, 5, 6 oraz 14Kat. 6 na wskroś A zSTEADYTEC® technologia-
kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
Kable miedziane i światłowodowe w wykonaniu IP20 oraz IP67 wszystkie powszechnie stosowane złącza przemysłowe: RJ45, M12, SC, ... Szeroki wybór akcesoriów

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel systemowy, RJ45 IP 67 PushPull V04 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
Nr zam.	2526730200
Typ	IE-C6FS8LG0200A44A40-X
GTIN (EAN)	4050118593198
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Długość	20 m	Długość (cale)	787.4016 inch
Masa netto	759 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Budowa kabla

kolor płaszczka	zielony (RAL 6018)	Przekrój	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm ²
Ekranowanie	S/FTP	liczba żył	8
Średnica izolacji	1.04 mm	izolacja	PE
Średnica płaszczka, maks.	5.9 mm	tworzywo płaszczka	LSZH
Usytuowanie żył	skręcona para		

Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-----------	--

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	zielony	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Promień gięcia, min., powtarzany	50 mm	Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Rysunki

