

**SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem A-, K-, L-, S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Dołączalny łącznik instalacyjny, Kotek M12
Nr zam.	<a href="#">2530750000</a>
Typ	SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12
GTIN (EAN)	4050118540574
Ilość	1 szt.

## SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E307231

## Wymiary i masa

Średnica	24.5 mm	Masa netto	50 g
----------	---------	------------	------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	L-coded
Powierzchnia styku	Au (złoto)	LED	Nie
Rodzaj przyłącza	Złącze płytka-kabel (IDC)	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Średnica kabla, maks.	13.5 mm	Średnica kabla, min.	5.8 mm
Materiał styków	Cu	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Napięcie znamionowe	63 V
Znamionowe natężenie prądu	12 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	500	Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy	12 A	Rodzaj styku	Złącze męskie
Przyłącze ekranu	Tak	Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C		

## Dane ogólne

Liczba biegunów	5	złącze 1	M12
Przyłącze 2	IDC	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Ścieżka połączenia	Kołek M12	Materiał styków	Cu
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 1.5 mm <sup>2</sup> drutu, maks.		Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	500		

## Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-111	Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	DIN EN 45545-2
--------------------------------	-----------------	---	----------------

**SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klasifikacije**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunek wymiarowy**

