

## TC INL THIRD 4


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zainspirowane 5S i zręcznymi metodami zarządzania, wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Nr zam.    | 2683800000                     |
| Typ        | <a href="#">TC INL THIRD 4</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118701920                  |
| Ilość      | 1 szt.                         |

**TC INL THIRD 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 50 mm    | Głębokość (cale) | 1.9685 inch |
| Wysokość   | 446 mm   | Wysokość (cale)  | 17.559 inch |
| Szerokość  | 200 mm   | Szerokość (cale) | 7.874 inch  |
| Masa netto | 1002.2 g |                  |             |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy                          |
| REACH SVHC                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                              | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Dane techniczne**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Opis artykułu | Śrubokręty w wykładzinie piankowej |
|---------------|------------------------------------|

**Skrzynka narzędziowa**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Wyposażenie | z użyciem narzędzi |
|-------------|--------------------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC011819    | ETIM 9.0    | EC011819    |
| ETIM 10.0   | EC011819    | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 |             |             |

## Akcesoria

## Wkręтак dynamometryczny



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkręтакów dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa

Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego

Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów

Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyznaczania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | DMSI MANUELL 0,5-1,7       | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">9918390000</a> | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388356              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## ... śruby z łbem rowkowym



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkręтакów dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa

Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego

Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów

Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyznaczania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | WB SI SL 0.4X2.5           | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433160000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443639              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB SI SL 0.5X3.0           | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433170000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443622              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB SI SL 0.6X3.5           | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433180000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443677              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB SI SL 0.8X4.0           | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433190000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443646              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB SI SL 1.0X5.5           | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433200000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443660              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## ... Rowek krzyżowy Pozidriv



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkręтакów dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyzwalania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | WB IK SL PZ1               | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433230000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443806              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB IK SL PZ2               | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433240000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443684              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## Akcesoria

## ... sześciokątny / klucz inbusowy



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętałów dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyzwalania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | WB I SK 2.5                | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506050000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520583              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB I SK 3                  | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506060000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520552              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB I SK 4                  | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506070000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520521              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB I SK 5                  | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506080000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520514              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## Akcesoria

## ... Łeb krzyżowy Phillips



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętek dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyzwalań +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | WB IK SL PH1               | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433210000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443653              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB IK SL PH2               | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2433220000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443691              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## Akcesoria

## ... Torx



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętek dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyznaczania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | WB I T10                   | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506000000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520590              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB I T15                   | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506010000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520545              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB I T20                   | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506020000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520569              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## Akcesoria

## ... Robertson



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętek dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek. Kompaktowa i bardzo lekka budowa Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostrojone do zakresu momentu obrotowego Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M Dokładność wyznaczania +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | WB I VK 1                  | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506030000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520538              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | WB I VK 2                  | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">2506040000</a> | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520576              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## Zestawy wkrętek



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2749580000</a> | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4050118896329              |                     |
| Ilość      | 1 ST                       |                     |