

TC INL THIRD 7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zainspirowane 5S i zręcznymi metodami zarządzania, wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2683860000
Typ	TC INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4050118701975
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1.9685 inch
Wysokość	446 mm	Wysokość (cale)	17.559 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	528 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	Tester w wykładzinie piankowej
---------------	--------------------------------

Skrzynka narzędziowa

Wyposażenie	z użyciem narzędzi
-------------	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TC INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Bezdotykowe testery pola magnetycznego



Reaguje z odległości 4 mm do testów eksploatacyjnych zaworów elektromagnetycznych, przekaźników, cewek i styczników. Możliwość badania wszystkich rodzajów pól magnetycznych. Sygnały wizualne i dźwiękowe. W tym funkcja świecenia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VT M	Wersja
Nr zam.	2436680000	Narzędzia do testowania, Bezdotykowy tester pola magnetycznego
GTIN (EAN)	4050118450019	
Ilość	1 ST	

Bezdotykowe testery napięcia



Reaguje w odległości 4 mm. Metoda pojemnościowa nie wymaga przepływu prądu. Niewidoczne przerwanie kabla daje się wykryć z tolerancją do kilku mm. Rozpoznaje przewodzące przewody w gniazdkach, bębnach kablowych, rozdzielniach itd. Wskaźnik: optyczny jak też optyczny i akustyczny. Łącznie z funkcją latarki w wersji VT LCL.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VT LCL	Wersja
Nr zam.	2436670000	Narzędzia do testowania, Wykrywacz przewodów
GTIN (EAN)	4050118450033	
Ilość	1 ST	

z wyświetlaczem LED



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy. Z wyświetlaczem LCD. Zgodnie z normą VDE. Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe. Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VT DIGI PRO	Wersja
Nr zam.	9918870000	Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy
GTIN (EAN)	4032248405756	
Ilość	1 ST	