

**TC INL THIRD 9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zainspirowane 5S i zręcznymi metodami zarządzania, wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
|            |                                |
| Nr zam.    | 2683900000                     |
| Typ        | <a href="#">TC INL THIRD 9</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118703191                  |
| Ilość      | 1 szt.                         |

## TC INL THIRD 9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 50 mm   | Głębokość (cale) | 1.9685 inch |
| Wysokość   | 446 mm  | Wysokość (cale)  | 17.559 inch |
| Szerokość  | 200 mm  | Szerokość (cale) | 7.874 inch  |
| Masa netto | 970.4 g |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

## Dane techniczne

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Opis artykułu | Miernik zacisków w wykładzinie piankowej |
|---------------|------------------------------------------|

## Skrzynka narzędziowa

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Wyposażenie | z użyciem narzędzi |
|-------------|--------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC011819    | ETIM 9.0    | EC011819    |
| ETIM 10.0   | EC011819    | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 |             |             |

**Akcesoria****Cyfrowe mierniki cęgowe**

Do pomiaru prądów stałych i zmiennych używa się cyfrowych cęgów prądowych oraz nakładek i adapterów cęgów prądowych. Istotne zalety tych urządzeń polega na tym, że pomiar można wykonać nie przerywając przepływu prądu.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ        | MULTIMETER C 2608          | Wersja                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9427370000</a> | Narzędzia do testowania, Cyfrowy miernik cęgowy |
| GTIN (EAN) | 4032248407019              |                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                 |