



Czujka ruchu do oprawy WIL-LED ze złączem śrubowym.
Regulowany czas przełączania.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2537720000
Typ	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	44	Głębokość (cale)	1.7323 inch
Wysokość	33 mm	Wysokość (cale)	1.2992 inch
Szerokość	76 mm	Szerokość (cale)	2.9921 inch
Masa netto	29.04 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 - 60

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V DC	Prąd znamionowy	< 6.0 A
---------------------	---------	-----------------	---------

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP20		
Czas przebywania, min.	1 min		
Czas przebywania, maks.	10 min		
Zakres wykrywania	min.		0 m
	maks.		8 m
	Konfigurowalne		Nie
Obszar wykrywania (kąt)	120 °		

Dane przyłącza

Ścieżka połączenia	Terminal	Okablowanie	KOŁEK 4: + (czarny), KOŁEK 3: - (niebieski)
--------------------	----------	-------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		