


HDC MMARK 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego, funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu, np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
Nr zam.	2710590000
Typ	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Ilość	640 szt.

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Szerokość	3.1 mm	Szerokość (cale)	0.122 inch
Masa netto	0.17 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Wykonanie	Do modułu ModuPlug MHE 4X	Materiał podstawowy	PA 66, POM
-----------	---------------------------	---------------------	------------

Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziomo	Wykonanie	Do modułu ModuPlug MHE 4X
Szerokość	3.1 mm	Klasa palności wg UL 94	V-2, HB
zakres temperatur roboczych, maks.	125 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Materiał podstawowy	PA 66, POM
Nadrukowane znaki	neutralna	Kompatybilna drukarka	MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Drawings



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Moduły elektroniczne



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHE 4X FP	Wersja
Nr zam.	2636060000	Moduł sygnałowy, 250 V, 16 A, Liczba biegunów: 4, PUSH IN z
GTIN (EAN)	4050118692808	aktuatorem, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 0.5
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X MP	Wersja
Nr zam.	2636070000	Moduł sygnałowy, 250 V, 16 A, Liczba biegunów: 4, PUSH IN z
GTIN (EAN)	4050118692815	aktuatorem, złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 0.5
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 FP	Wersja
Nr zam.	2636080000	Moduł sygnałowy, 250 V, 16 A, Liczba biegunów: 4, PUSH IN z
GTIN (EAN)	4050118692822	aktuatorem, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 0.5
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Wersja
Nr zam.	2636090000	Moduł sygnałowy, 250 V, 16 A, Liczba biegunów: 4, PUSH IN z
GTIN (EAN)	4050118692839	aktuatorem, złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 0.5
Ilość	1 ST	