

HDC MBUS8 M AWG22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych na miejscu: od dedykowanych narzędzi po złącza z kodowaniem Cat.#5 D i Cat.#6 X, a także solidne tuleje do ekranowania. Komponenty te umożliwiają niezawodne, konfekcjonowane w terenie przyłącza danych – co sprawdza się idealnie w zastosowaniach przemysłowych, wymagających szybkiej instalacji i maksymalnej elastyczności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Styk zaciskany
Nr zam.	2565960000
Typ	HDC MBUS8 M AWG22
GTIN (EAN)	4050118575811
Ilość	100 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

0 g

Temperatury

Temperatura graniczna

-40 °C ... 90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta

0.6 mm

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego

4 mm

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zagniatane

Wersja wkładki

MBUS

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

0.34 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.34 mm²

Powierzchnia

złoto

Cykle wpinania

≤ 100

Typ

Złącze męskie

Materiał podstawowy

stop miedzi

Typoszereg

ModuPlug

Proces produkcji

toczony

Materiał styku

stop miedzi

Dane ogólne

Powierzchnia styku

połączany

Szybkość przesyłania danych

10 Gbps

Znamionowe natężenie prądu

0.5 A

Cykle wpinania

≤ 100

Typ

Złącze męskie

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796



ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

Rysunki



Akcesoria**Narzędzia**

Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych na miejscu: od dedykowanych narzędzi po złącza z kodowaniem Cat.#5 D i Cat.#6 X, a także solidne tuleje do ekranowania. Komponenty te umożliwiają niezawodne, konfekcjonowane w terenie przyłącza danych – co sprawdza się idealnie w zastosowaniach przemysłowych, wymagających szybkiej instalacji i maksymalnej elastyczności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Wersja
Nr zam.	2592680000	Lokator narzędzia zaciskowego
GTIN (EAN)	4050118603781	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Wersja
Nr zam.	2592650000	Narzędzie do zaciskania terminali
GTIN (EAN)	4050118603774	
Ilość	1 ST	