# Karta katalogowa

## VG M32 EXI 19-25 SI7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu

Dławnice kablowe z poliamidu, które nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem Ex e (zwiększone bezpieczeństwo) oraz Ex i (bezpieczeństwo własne). Firma Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów, w tym dławnic kablowych, które są zgodne z wymaganiami norm, a ponadto wyróżniają się zwiększoną odpornością na uderzenia o energii do 4/7 J oraz mogą być użytkowane bez ograniczeń w zakresie temperatur do -60°C. Dławnice zostały poddane badaniom wg aktualnej normy EN 60079-0, a ponadto posiadają certyfikaty ATEX oraz IECEx.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6 |
| Nr zam. | 2722440000 |
| Typ | VG M32 EXI 19-25 SI7J G4 |
| GTIN (EAN) | 4050118821673 |
| Ilość | 20 szt. |

# Karta katalogowa

## VG M32 EXI 19-25 SI7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | CE |
| Dopuszczenia | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
| Atesty | |
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wysokość | 46.7 mm | Wysokość (cale) | 1.8386 inch |
| Długość | 40.5 mm | Długość (cale) | 1.5945 inch |
| Masa netto | 46 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...70 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| średnica kabla zewnętrzna, maks. | 25 mm | średnica kabla zewnętrzna, min. | 19 mm |
| rodzaj ochrony z GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | moment dokręcający | 9 Nm |
| Klasa palności wg UL 94 | HB | zakres temperatur roboczych, maks. | 70 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -60 °C | skok gwintu | 1.5 mm |
| Halogenki | Nie | Normy | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 |
| udarność | 7 dżuli wg IEC 60079-0 | rozmiar klucza 1 | 42 mm |
| rozmiar klucza 2 | 42 mm | Stopień ochrony | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Dławnica kablowa | metryczna | Materiał podstawowy | poliamid 6 |
| wkładka uszczelniająca | Silikon | uszczelka | Silikon |
| gwint (zewnętrzny) | M 32 | długość gwintu | 15 mm |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 10.00 Nm | moment obrotowy króćca, maks. | 10.00 Nm |
| moment obrotowy króćca, min. | 8.00 Nm | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 8.00 Nm |
| rodzaj ochrony przeciwzapłonowej | iskrobezpieczność Ex i | Wytyczne dotyczące montażu | Patrz instrukcja montażu. |

### Numery certyfikatów przepustu kablowego

| | | | |
|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (INMETRO) | DNV 18.0150 X/01 | Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx IMQ 13.0003X |
| DEF \|Warunki zatwierdzenia | ATEX, IECEX | | |

# Karta katalogowa

## VG M32 EXI 19-25 SI7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-02 | | |

# VG M32 EXI 19-25 SI7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, czarne

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SKMU M32 K SW | Wersja |
| Nr zam. | 1736950000 | SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka |
| GTIN (EAN) | 4008190956424 | kontrująca, M 32, 7 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Ilość | 100 ST | |