

## IE-C6HD8UG0150XCSXCS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 15 m
Nr zam.	<a href="#">2723040150</a>
Typ	IE-C6HD8UG0150XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118786002
Ilość	1 szt.

## IE-C6HD8UG0150XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	15 m	Długość (cale)	590.5512 inch
Masa netto	1000 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania	-30 °C...70 °C		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Budowa kabla

Przewody plecione	19	kolor płaszczka	zielony (RAL 6018)
Przekrój	4*2*AWG 26/19 - 4*2*0.128 mm <sup>2</sup>	Ekranowanie	S/FTP
liczba żył	8	Średnica izolacji	0.98 mm
izolacja	PP	Średnica płaszczka, maks.	7.8 mm
tworzywo płaszczka	PUR	Średnica miedzi	0.55 μm
Ekranowanie pary żył	Folia aluminiowa	Usytuowanie żył	skrecona para
Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych	Materiał przewodowy	Przewód linkowy miedziany, cynowany
Sekwencja kolorów żył - pary żył	biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy		

## Własności kabli elektrycznych

Szybkość przesyłania danych	10 Gb/s	Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Rezystancja pętli	280 Ω/km	Czas przebiegu sygnału	5.34 ns/m
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	700 Vwartość skuteczna, 50 Hz, 1 min	Impedancja przejścia	maks. 30 mΩ/m przy 10 MHz
Impedancja falowa	100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz		

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	in accordance with IEC 60811-2-1; acc. to CSA 22.2, 4 days/100°C	Odporność na promienie UV	Tak
Siła ciągnięcia	≤ 100 N	Halogenki	bezhalogenowy
Promień gięcia, min., powtarzany	7,5 x średnica kabla	Promień gięcia, min., jednorazowy	4 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie	bardzo dobrze	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1-2, zgodnie z UL 1581 VW-1 i CSA FT1

## wtyki lewe

Wtyk po lewej	M12, Kodowanie X, IP67, styk męski, prosty, wtyk,
---------------	---

## IE-C6HD8UG0150XCSXCS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

Tworzywo sztuczne,  
Ekranowane

### wtyki prawe

Wtyk po prawej

M12, Kodowanie X, IP67,  
styk męski, prosty, wtyk,  
Tworzywo sztuczne,  
Ekranowane

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

## IE-C6HD8UG0150XCSXCS-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rysunki

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Układ styków

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

