

**PAC-S1500-UNIU-V1-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielozżyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
|            |                                       |
| Nr zam.    | 2579210100                            |
| Typ        | <a href="#">PAC-S1500-UNIU-V1-10M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986601413                         |
| Ilość      | 1 szt.                                |

**PAC-S1500-UNI-V1-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Wymiary i masa**

Masa netto 2038 g

**Dane elektryczne**

|                                                     |                     |                                   |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A                 | Test wysokiego napięcia           | 1 KV/1s   |
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                 | rezystancja                       | ≤ 80 mΩ/m |
| napięcie robocze                                    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Obciążalność (przewód / przewody) | 300 pF/m  |

**dane ogólne**

|                     |                                       |                       |                                             |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Długość kabla       | 10 m                                  | Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe                             |
| Materiał podstawowy | PVC                                   | Kabel                 | Kabel LiYY                                  |
| przyłącze interfejs | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | liczba biegunów, min. | 40 biegunów                                 |
| Średnica zewnętrzna | 11,7 ± 1 mm                           | interfejs SPS         | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1BM00-0XA0<br>40P |
| przekrój przewodu   | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                             |

**Dane znamionowe UL**

Prąd całkowity, max. 3 A

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |