

PAC-S1500-UNIS-V1-3M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielozżyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm².Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2579220035
Typ	PAC-S1500-UNIS-V1-3M5
GTIN (EAN)	4099986600010
Ilość	1 szt.

PAC-S1500-UNIS-V1-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	906 g
------------	-------

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max.	0.125 A	Test wysokiego napięcia	1 KV/1s
rezystancja	$\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$	napięcie robocze	$\leq 250 \text{ V DC} \leq 250 \text{ V AC}$
Obciążalność (przewód / przewody)	300 pF/m	Pojemność (przewód / ekran)	300 pF/m

dane ogólne

Długość kabla	3.5 m	Dostosowane do	Sygnały analogowe
Materiał podstawowy	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
przyłącze interfejs	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	liczba biegunów, min.	40 biegunów
Średnica zewnętrzna	12,4 ± 1 mm	interfejs SPS	SIEMENS S71500 6ES7592-1BM00-0XA0 40P
przekrój przewodu	0.25 mm ²		

Dane znamionowe UL

Prąd całkowity, max.	0.125 A
----------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		