

**PAC-S1500-UNIS-V1-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielozżyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>.Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
|            |                                      |
| Nr zam.    | 2579220050                           |
| Typ        | <a href="#">PAC-S1500-UNIS-V1-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600034                        |
| Ilość      | 1 szt.                               |

## PAC-S1500-UNIS-V1-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1278 g |
|------------|--------|

## Dane elektryczne

|                                   |                                    |                             |                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Prąd całkowity, max.              | 0.125 A                            | Test wysokiego napięcia     | 1 KV/1s                                       |
| rezystancja                       | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ | napięcie robocze            | $\leq 250 \text{ V DC} \leq 250 \text{ V AC}$ |
| Obciążalność (przewód / przewody) | 300 pF/m                           | Pojemność (przewód / ekran) | 300 pF/m                                      |

## dane ogólne

|                     |                                          |                       |                                             |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Długość kabla       | 5 m                                      | Dostosowane do        | Sygnały analogowe                           |
| Materiał podstawowy | PVC                                      | Kabel                 | Kabel LiYCY                                 |
| przyłącze interfejs | H0.25 (FERRULES<br>0.25mm <sup>2</sup> ) | liczba biegunów, min. | 40 biegunów                                 |
| Średnica zewnętrzna | 12,4 ± 1 mm                              | interfejs SPS         | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1BM00-0XA0<br>40P |
| przekrój przewodu   | 0.25 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                             |

## Dane znamionowe UL

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Prąd całkowity, max. | 0.125 A |
|----------------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |