

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnego Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm². Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu. W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2732160100
Typ	PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-10M
GTIN (EAN)	4099986602182
Ilość	1 szt.

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	1226 g
------------	--------

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max.	0.125 A	Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A
rezystancja	$\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$	napięcie robocze	$\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$
Obciążalność (przewód / przewody)	300 pF/m	Pojemność (przewód / ekran)	300 pF/m

dane ogólne

Długość kabla	10 m	Dostosowane do	Sygnały analogowe
Materiał podstawowy	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
przyłącze interfejs	SUB-D FEMALE 25P	liczba biegunów, min.	20 biegunów
Średnica zewnętrzna	$8,7 \pm 1 \text{ mm}$	interfejs SPS	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P
przekrój przewodu	0.25 mm^2		

Dane znamionowe UL

Prąd całkowity, max.	0.125 A
----------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		