

**CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

W połączeniu z dużą liczbą różnych zacisków ekranowania (KLBÜ), szyny połączenia ekranowania umożliwiają praktyczne, łatwe i szybkie ekranowanie przewodów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Szyba przyłącza ekranu, Cabtite (system wpustów kablowych), stal, ocynkowana, srebrny, Wysokość: 35.23 mm, Szerokość: 140 mm, Głębokość: 16 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2583890000</a>                                                                                                                     |
| Typ        | CABTITE CR 24/10 EMV                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118647068                                                                                                                                  |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                                                                        |

## CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|                            |          |                           |             |
|----------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| Głębokość                  | 16 mm    | Głębokość (cale)          | 0.6299 inch |
| Wysokość                   | 35.23 mm | Wysokość (cale)           | 1.387 inch  |
| Szerokość                  | 140 mm   | Szerokość (cale)          | 5.5118 inch |
| Średnica                   | 5.3 mm   | Wymiar mocowania wysokość | 5.91 mm     |
| Wymiar mocowania szerokość | 5.3 mm   | Masa netto                | 46.96 g     |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                     |                  |           |     |
|---------------------|------------------|-----------|-----|
| Silikon             | Nie              | Halogenki | Nie |
| Materiał podstawowy | stal, ocynkowana |           |     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |